



## Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313315 250
GTIN	4062406699130
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

Yksiosainen, kiinnitys- $\varnothing$  säädettävissä yksilöllisesti. **Jyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

**Käyttö:**

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

**Huomautus:**

**Koko 400 sopii myös istukkakoolle 500.**

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

### Tekninen kuvaus

Reikäväli b	40 mm
-------------	-------

Istukkatyypille	250 mm
Korkeus H	50 mm
Kortaan pituus A	20 mm
Leveys B	30 mm
Pituus L	125 mm
Uraleveys D	12 mm
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka