




## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 400



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313405 400
GTIN	4019208193434
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitysleuat, kärkihammastus 1/16 tuumaa × 90°.

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Reikäväli a	20 mm
Pituus L	130 mm
Uraleveys D	25,5 mm
Korkeus H	80 mm
Reikäväli b	31 mm

kierteelle DIN 912	M20
Leveys B	50 mm
Sopii myös istukkatyypille	500/630 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka