




Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160



Tilaustiedot

Tilausnumero	313475 160
GTIN	4019208193489
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysleuat, kärkihammastus 1/16 tuumaa × 90°. Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Hienojsritytty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Reikäväli a	15 mm
Istukkatyypille	160 mm
Korkeus H	40 mm
Reikäväli b	22 mm
Leveys B	35 mm

Uraleveys D	17 mm
Pituus L	78 mm
kierteelle DIN 912	M12
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka