

HOLEX**Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	313315 315
GTIN	4062406699147
Tuoteluokka	32R

Kuvaus**Malli:**

Yksiosainen, kiinnitys- \emptyset säädettävissä yksilöllisesti. **Jyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

Koko 400 sopii myös istukkakoolle 500.

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Tekninen kuvaus

Uraleveys D	12 mm
-------------	-------

Leveys B	35 mm
Reikäväli b	54 mm
Pituus L	145 mm
Istukkatyypille	315 mm
Kortaan pituus A	26 mm
Korkeus H	50 mm
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka