




## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313405 160
GTIN	4062406699161
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitysleuat, kärkihammastus 1/16 tuumaa × 90°.

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhlm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Pituus L	67 mm
Uraleveys D	17 mm
Istukkatyypille	160 mm
kierteelle DIN 912	M12
Leveys B	36 mm

Reikäväli a	12 mm
Korkeus H	53 mm
Reikäväli b	19 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka