


HOLEX**Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 170****Tilastiedot**

Tilausnumero	313725 170
GTIN	4067263151890
Tuoteluokka	32R

Kuvaus**Malli:****Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan soveltamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Pituus L	72 mm
Uraleveys D	12 mm
Istukkatyypille	170 mm
Reikäväli a	15 mm
Leveys B	32 mm
kierteelle DIN 912	M10

Korkeus H	40 mm
Reikäväli b	20 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka