




## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313725 315
GTIN	4067263152330
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovitamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Reikäväli b	30 mm
Uraleveys D	18 mm
Istukkatyypille	315 mm
Pituus L	130 mm
Reikäväli a	40 mm
kierteelle DIN 912	M14

Leveys B	50 mm
Korkeus H	50 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka