




## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 170



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313745 170
GTIN	4067263151333
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Leveys B	31 mm
kierteelle DIN 912	M10
Korkeus H	32 mm
Reikäväli a	15 mm
Reikäväli b	20 mm

Istukkatyypille	170 mm
Pituus L	82 mm
Uraleveys D	12 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka