




Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210



Tilaustiedot

Tilausnumero	313745 210
GTIN	4062406699291
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	35 mm
Pituus L	102 mm
Reikäväli b	25 mm
Korkeus H	40 mm
Uraleveys D	14 mm

Reikäväli a	20 mm
kierteelle DIN 912	M12
Istukkatyypille	210 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka