

**Garant****Rouhintaotsajyrsin HR, TiAlN, Ø×leveys js16: 100X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	182750 100X50
GTIN	4045197097293
Tuoteluokka	11U

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu tarkkuusrouhintaprofiili.****Optimaalinen leikkuumitoitus.****Huomautus:** $f_z$  arvolle  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø H7	32 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
HammaslukuZ	12
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	50 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5

Standardi	DIN 1880 T1
Jyrsintäprofiili	HR
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	27 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	42 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	38 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	S
CuZn	soveltuu	60 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		