

Garant
Rouhinta- ja välirouhintaotsajyrsin NF, TiN, Ø×leveys js16: 40X32 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	182520 40X32
GTIN	4045197096968
Tuoteluokka	11U

Kuvaus
Malli:
Takareunasta hiottu profiili.
Silitysrouhintaajyrsin, tasaiset hampaankärjet.
Huomautus:
 f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Reiän Ø H7: 16 mm

HammaslukuZ: 6

 Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm²: 0,07 mm

Tekninen kuvaus

Reiän Ø H7	16 mm
Terän Ø D _c	40 mm
HammaslukuZ	6
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	32 mm

Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
Jyrsintäprofiili	NF
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	27 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjäähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin