

Mitutoyo

Sisämittaustaite ja mittakello, Mittausalue: 18-35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittaustaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittaustaite säädetään reiän Ø:n mukaan.

Mittauskärjet KM-palloanturilla.

Käyttö:

Vertailumittaustaite reikien Ø-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreäyden tarkastamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	18 - 35 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Keskiöintilautasen leveys	12,7 mm
Mittaussyvyys	100 mm
Mittauspäiden lkm	9

Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Kalibrointi	C1
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023210 60
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023220 60
DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Välirengas, sisä-Ø 5,3 mm Renkaan leveys 0,5 mm	435220 0,5
Välirengas, sisä-Ø 5,3 mm Renkaan leveys 1 mm	435220 1