

Garant**Sädejyrsin, weldonvarsi, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 216825 2 |
| GTIN | 4062406706425 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Käyttö:**

Kuperien säteiden valmistamiseen osiin. Ohut ja kompakti malli mahdollistaa monet sovellukset ja sopii käytettäväksi erityisesti syvissä onkaloissa.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: ei

Pyöristysjyrsintä: eteenpäin

Terien lkm Z: 2

varren $\varnothing D_s$: 20 mm

enimmäis- \varnothing : 22 mm

Ulkoneman pituus L_1 : 35 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 120 mm

minimaalinen säde: 3 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Kääntöterän ruuvi | 219879 1 (TX15; 3Nm) |
| Sopiva kääntöterä | 216841 3 - 5 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Kokonaispituus L_{ges} | 120 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Ulkoneman pituus L_1 | 35 mm |
| minimaalinen säde | 3 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| enimmäis-Ø | 22 mm |
| varren Ø D _s | 20 mm |
| Maksimaalinen säde | 5 mm |
| Pyöristysjyrsintä | eteenpäin |
| varren malli | weldonvarsi |
| Työkalun vaihto | PowerCard |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm | 211750 3,0 |