

Garant**Sädejyrsin, weldonvarsi, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216825 1
GTIN	4062406706418
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Kuperien säteiden valmistamiseen osiin. Ohut ja kompakti malli mahdollistaa monet sovellukset ja sopii käytettäväksi erityisesti syvissä onkaloissa.

Työkalun vaihto: PowerCard

Sisäjähdytys: ei

Pyöristysjyrsintä: eteenpäin

Terien lkm Z: 2

varren Ø D_s: 20 mm

enimmäis-Ø: 22 mm

Ulkoneman pituus L₁: 35 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 120 mm

minimaalinen säde: 1 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L _{ges}	120 mm
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Kääntöterän ruuvi	219879 1 (TX15; 3Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kääntöterä	216841 1 - 2,5
Maksimaalinen säde	2,5 mm

minimaalinen säde	1 mm
enimmäis-Ø	22 mm
varren Ø D _s	20 mm
Pyörästysjyrsintä	eteenpäin
varren malli	weldonvarsi
Työkalun vaihto	PowerCard

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15