

**Garant****Säteittäiskääntöterä, HB7525, Säde r: 2****Tilastiedot**

Tilausnumero	216841 2
GTIN	4062406706456
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Käyttö:**

Yleiskäyttöinen kääntöterä, ensi sijassa teräkselle, runsasseosteisille teräsmateriaaleille ja valulle. Optimoitu lastunkatkaisija esteettömään lastuamiseen.

**Huomautus:**

Käytettävissä myös sädesorvaustyökalussa nro 294500.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,1 - 0,4 mm

Pituus L: 15 mm

Leveys B: 9,52 mm

Teränpaksuus S: 3,18 mm

sopiva sädejyrsin: 216825 1

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,1 - 0,4 mm
Teränpaksuus S	3,18 mm
Leveys B	9,52 mm
Pituus L	15 mm

sopiva sädejiyrsin	216825 1
Laji	HB7525

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		