

Garant**Säteittäiskääntöterä, HB7525, Säde r: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216841 4
GTIN	4062406706494
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen kääntöterä, ensi sijassa teräkselle, runsasseosteisille teräsmateriaaleille ja valulle. Optimoitu lastunkatkaisija esteettömään lastuamiseen.

Huomautus:

Käytettävissä myös sädesorvaustyökalussa nro 294500.

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,4 mm

Pituus L: 15 mm

Leveys B: 9,52 mm

Teränpaksuus S: 3,18 mm

sopiva sädejyrsin: 216825 2

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,1 - 0,4 mm
Pituus L	15 mm
Teränpaksuus S	3,18 mm
Leveys B	9,52 mm

sopiva sädejyrsin	216825 2
Laji	HB7525

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		