

**Garant****Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	294500 25
GTIN	4062406706548
Tuoteluokka	21T

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

**Käyttö:**

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

**Sopii:**

Sädekääntöterät nro 294510 ja 216841.

**Huomautus:**

$D_{min}$  on osan pienin mahdollinen sisähalkaisija törmäyksen välttämiseksi.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterän ruuvi	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
Sopiva kääntöterä	294510
b	25 mm
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-  
profiili TX15

675155 TX15