

Garant**Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	294500 16
GTIN	4062406706524
Tuoteluokka	21T

Kuvaus**Malli:**

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Sopii:

Sädekääntöterät nro 294510 ja 216841.

Huomautus:

D_{min} on osan pienin mahdollinen sisähalkaisija törmäyksen välttämiseksi.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
L_4	30 mm
Kääntöterän ruuvi	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
Sopiva kääntöterä	294510
b	16 mm
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-
profiili TX15

675155 TX15