


Mitutoyo

Sisämittaustaite ja mittakello, Mittausalue: 50-150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittaustaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittaustaite säädetään reiän Ø:n mukaan.

Mittauskärjet KM-palloanturilla.

Käyttö:

Vertailumittaustaite reikien Ø-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreiden tarkastamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys	150 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Keskiöintilautasen leveys	38 mm
Mittauspäiden lkm	11
Mittausalue	50 - 150 mm

Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Kalibrointi	C1
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 160 mm	023210 160
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 3 mm	435230 3
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 2 mm	435230 2
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 1 mm	435230 1
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 0,5 mm	435230 0,5
Adaptteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 35-90	439914 35-90
Jatkokappale (50 mm)	435210