

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	8 mm
Keskisiirto L_3	3 mm
Pään pituus L_1	15 mm
Kiinnityspituus L_2	7,5 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Terän koko	5 mm
varren Ø D_s	8 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVOCR/L05
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

