

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	140 astetta
Pään pituus L_1	15 mm
Kokonaispituus L	80 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVOCR/L05
Keskisiirto L_3	3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	8 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
varren Ø D_s	8 mm
Kiinnityspituus L_2	7,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

