

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	16 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	140 astetta
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVOCR/L11
Pään pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

