

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	13 mm
Keskisiirto $L_3$	6,5 mm
Asetuskulma $\kappa$	140 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus $L_2$	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L SVOCR/L07
Pään pituus $L_1$	24 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø $D_s$	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

