

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
varren Ø D _s	20 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVOCR/L11
Pään pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

