

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	140 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVOCR/L07
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

