

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	140 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
ISO-koodi pidin	A12L SVOCR/L07
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	140 astetta
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

