

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261378 10/07  |
| GTIN         | 4062406710743 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä                      | VC.. 0702..                     |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 9 mm                            |
| Terän koko                             | 7 mm                            |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 5,5 mm                          |
| Kokonaispituus L                       | 100 mm                          |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 11 mm                           |
| Pään pituus L <sub>1</sub>             | 22 mm                           |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 27                       |
| ISO-koodi pidin                        | A10H SVOCR/L07                  |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 10 mm                           |
| Asetuskulma κ                          | 140 astetta                     |
| Standardi                              | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.               | 3×D                             |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi                            | SisäSORVAUSPIDIN                |

