

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
varren Ø D _s	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVOCR/L11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

