

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVOCR/L11
Asetuskulma κ	140 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
varren Ø D _s	16 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Pään pituus L ₁	35 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

