

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E10H SVOCR/L07
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D _s	10 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Keskisiirto L ₃	5,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

