

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Keskisiirto L ₃	3 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
ISO-koodi pidin	E08F SVOCR/L05
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN