

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	5,5 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	E10H SVOCR/L07
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

