

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	3 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Pään pituus L_1	26 mm
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D_5	8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	8 mm
Kiinnityspituus L_2	7,5 mm
Asetuskulma κ	140 astetta
Terän koko	5 mm
ISO-koodi pidin	E08F SVOCR/L05
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN