

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	6,2 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
varren Ø D _s	10 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A10K STFCCR/L11
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin