

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	90 astetta
Keskisiirto L ₃	7,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
varren Ø D _s	12 mm
Sarja	GARANT Master
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	14 mm
Pään pituus L ₁	24,3 mm
ISO-koodi pidin	A12L STFCCR/L11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin