

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	16 mm
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Keskisiirto L ₃	9,2 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A16Q STFCR/L11
Pään pituus L ₁	31 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin