

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	93 astetta
Pään pituus L ₁	31 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
ISO-koodi pidin	A16Q SVUBR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	20 mm
varren Ø D _s	16 mm
Sarja	GARANT Master
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin