

**Garant****GARANT Master Turn -sisäorsvauspidin, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	31 mm
Pään pituus $L_1$	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus $L_2$	23 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus $L$	200 mm
Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A25R SVUBR/L16
Keskisiirto $L_3$	17 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorsvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin