

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Kokonaispituus L	200 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
ISO-koodi pidin	A20R STFCCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11,1 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin