

Garant**GARANT Master Turn -sisäorsorvauspidin, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31 mm
varren Ø D _s	25 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVUBR/L16
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorsorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin