

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A16Q SVUBR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sarja	GARANT Master
Pään pituus L <sub>1</sub>	31 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin