

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Sarja	GARANT Master
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
ISO-koodi pidin	A20R SVUBR/L11
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin