

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Sarja	GARANT Master
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A20R SVUCR/L11
Pään pituus L ₁	36 mm
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN