

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /  
teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Sarja	GARANT Master
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVUCR/L16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Terän koko	16 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin