

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Vasen, Varren-Ø /
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A16Q SVUCR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sarja	GARANT Master
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	20 mm
varren Ø D_s	16 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L_1	31 mm
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Keskisiirto L_3	11 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin