

**Garant****GARANT Master Alu FEED TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC h7: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122590 4
GTIN	4062406710873
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

**3-teräinen työkalu**, kehitetty erityisesti käytettäväksi **erittäin suurilla syöttönopeuksilla** alumiinissa. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on **suuri tehonotto** ja vakaat työstöolosuhteet.

- **Terien erikoisgeometria, suunniteltu suuriin syöttöihin, vähennettyyn leikkauspaineeseen ja kontrolloituun lastunpoistoon.**
- **Hienohiottu kiinnitysura profiili lastujen turvalliseen poistoon.**
- **Äärimmäisen suuret syötöt ja käyttöajat kolmannen terän ansiosta.**

Työkalun poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa lisäksi epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaavat poran stabiilin ulostulon ja reiän tarkan pyöreyyden.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122591**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122590 + 129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Standardi	DIN 6537
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Kokonaispituus L	74 mm

Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,53 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Terien lkm Z	3
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	36 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	30 mm
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	6×D
tyyppi	W
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	300 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	200 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE

129100 HE

