

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	A20R SVUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Sarja	GARANT Master
Asetuskulma κ	93 astetta
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN