

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /  
teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	31 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SVUCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sarja	GARANT Master
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN