

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	25 mm
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVUCR/L16
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Sarja	GARANT Master
Pään pituus L ₁	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin