

**Garant****Kulmajyrsin, muoto D 60°, pinnoittamaton, Ø js16 DC: 20mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	194120 20
GTIN	4045197109842
Tuoteluokka	11W

## Kuvaus

**Malli:**

Erikoiskäsitelty pinta.

Muoto D vain kehällä leikkaava, suora hammastus.

**Huomautus:**

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	10,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
HammaslukuZ	8
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus $L_c$	8 mm
Muoto	D
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1833

Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		